

Base portafusibles NH Tam. 00, 1 polo 160A 690V (1000V) conexión enchufable, 2,2-50mm²



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Sistema de fusibles NH
Tipo de rosca / de la tuerca	M8
Tipo de rosca / del tornillo de conexión	M8
Tipo de producto	Base NH
Datos técnicos generales	
Número de polos	1
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	otros
Categoría de empleo	sin
interruptor automático / tipo básico	3NH30
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	160 A
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	690 V
• con DC	440 V
Electricidad	
corriente nominal I _n / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	147,2 A

Detalles del producto

Componente del producto / Dispositivo de giro	No
Poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valor asignado 	120 kA
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / valor asignado 	25 kA

Conexiones





<ul style="list-style-type: none"> • Sección de conductor conectable / para la conexión rápida 	6 ... 70 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • Sección de conductor conectable <ul style="list-style-type: none"> — en la regleta de bornes 	1,5 ... 16 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> — en la conexión enchufable 	2,5 ... 50 mm ²
Par de apriete / con bornes de tornillo	14 N·m
Tipo de conexión eléctrica	con conexión por enchufe
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito principal 	conexión enchufable

Diseño Mecánico

Altura	128 mm
Anchura	34 mm
Profundidad	60 mm
Tipo de fijación	montaje fijo
Tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> • montaje sobre barra 	No
Peso neto	260 g

Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 CSA	 KEMA	 EG-Konf.	 GL	Environmental Confirmations
		Type Test Certificates/Test Report		

other

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH3031>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH3031>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3031

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>