



Figura similar

### Datos de pedido

6SL3201-0BE21-8AA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

Potencia asignada Pdb 0,375 kW

Potencia asignada max. 7,50 kW

### Datos técnicos generales

Resistencia 75  $\Omega$

### Datos mecánicos

Grado de protección IP20 / UL open type

Peso neto 2,73 kg (6,02 lb)

Anchura 175,0 mm (6,89 in)

Altura 345,0 mm (13,58 in)

Profundidad 100,0 mm (3,94 in)

### Conexiones

#### Conexión de potencia

Tipo Regleta de bornes

Sección de conector 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Conexión PE

Tipo sí

Tipo en la caja Tornillo M4

### Termostato

Tipo Contacto NC

Sección de conector 2,50 mm<sup>2</sup>