

Base portafusibles NH Tamaño 2xL 400A 1500V para aplicaciones fotovoltaicas



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Sistema de fusibles NH
Tipo de rosca / del tornillo de conexión	M10
Tipo de producto	Bases NH 3NH
Datos técnicos generales	
Número de polos	1
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH2XL
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	400 A
Tensión de alimentación	
• con DC	1 500 V
Electricidad	
corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	368 A
Detalles del producto	
Componente del producto / Dispositivo de giro	Sí
Poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	

- con DC / valor asignado

25 kA

Conexiones

Par de apriete / con bornes de tornillo	20 N·m
Tipo de conexión eléctrica	para montaje en placa
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito principal 	conexión plana

Diseño Mecánico

Altura	341 mm
Anchura	83 mm
Profundidad	144 mm
Tipo de fijación	montaje fijo
Tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> • montaje sobre barra 	No
Peso neto	1 729 g

Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 81346-2:2009 	F

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH7361-4>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH7361-4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7361-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>