



Figura similar

Datos de pedido

6SL3203-0CD25-3AA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V

Salida

Intensidad asignada	63,0 A
---------------------	--------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	275,0 mm (10,8 in)
Altura	455,0 mm (17,9 in)
Profundidad	84,0 mm (3,3 in)
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	13,0 kg (28,7 lb)

Conexiones

Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
------	-------------------

Lado de carga

Tipo	línea
Sección de conector	16,00 mm ² (6 AWG)
Longitud del cable	0,70 m (2,30 ft)

Conexión PE

Tipo	Tornillo M8
------	-------------

Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------