

ALPHA 160, armario de pared, de superficie, con panel de distribución, IP43, Clase de protección 2, Al: 950 mm, An: 300 mm, P: 140 mm, RAL 9016



| La versión  |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Nombre comercial del producto                         | ALPHA 160                         |
| Designación del producto                              | armario de pared                  |
| Tipo de producto                                      | En superficie, con panel interior |
| Acabado de la superficie                              | con recubrimiento de polvo        |
| Clase de protección                                   |                                   |
| Grado de protección IP                                | IP43                              |
| Aptitud para interacción / protección contra rayos    | Sí                                |
| Aptitud para uso / para uso al exterior               | No                                |
| Apariencia  |                                   |
| Código de color RAL                                   | RAL 9016                          |
| Componente del producto                               |                                   |
| • entrada de cable                                    | Sí                                |
| • placa de montaje                                    | No                                |
| Ampliación del producto / opcional / Montaje contiguo | No                                |
| Número de perfiles DIN                                | 6                                 |
| Diseño Mecánico                                       |                                   |
| Altura  | 950 mm                            |

|   |         |
|---|---------|
| Anchura                                       | 300 mm  |
| Profundidad                                   | 140 mm  |
| Profundidad de montaje                        | 140 mm  |
| Número de módulos de anchura / por perfil DIN | 72      |
| Peso neto                                     | 10,8 kg |
| Material / de la caja                         | Acero   |



## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

U

UC

| General Product Approval  | Declaration of Conformity   | Test Certificates             |                               |  |  |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|  | <br>EG-Konf. | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> |

other

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8GK1052-4KK11>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8GK1052-4KK11>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1052-4KK11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1052-4KK11)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

