

# HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

## ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG

ENDURA STYLE WALL | Luminarias LED con alto flujo luminoso y sensor opcional



---

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Exterior
- Iluminación de entrada
- Construcción de fachadas

---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- 5 años de garantía
- Instalación fácil y rápida

---

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Tipo de protección: IP44
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas



## DATOS TÉCNICOS


### Datos eléctricos

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Potencia nominal</b>       | 12,20 W       |
| <b>Modo de funcionamiento</b> | Mains voltage |
| <b>Tensión nominal</b>        | 220...240 V   |
| <b>Frecuencia de red</b>      | 50/60 Hz      |

### Datos Fotométricos

|  |            |
|--|------------|
| <b>Temperatura de color</b>                | 3000 K     |
| <b>Índice de reproducción cromática Ra</b> | >80        |
| <b>Tono de luz (denominación)</b>          | Warm White |
| <b>Flujo luminoso</b>                      | 740 lm     |

### Dimensiones y peso



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Largo</b>             | 168,0 mm  |
| <b>Ancho</b>             | 100,0 mm  |
| <b>Alto</b>              | 273,0 mm  |
| <b>Peso del producto</b> | 1300,00 g |

### Colores y materiales

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Material del cuerpo</b> | Aluminum  |
| <b>Housing color</b>       | Dark gray |
| <b>Color del producto</b>  | Dark gray |
| <b>Material cobertura</b>  | Glass     |

### Temp. y condiciones de funcionamiento

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Margen de temperatura ambiente</b> | -20...40 °C |
|---------------------------------------|-------------|

### Duración de vida

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Duración</b> | 30000 h |
|-----------------|---------|

#### Datos adicionales del producto

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Tipo de montaje</b>      | Surface |
| <b>Ubicación de montaje</b> | Wall    |

#### Capacidades

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Regulable</b>        | No       |
| <b>Tipo de conexión</b> | Terminal |

#### Certificados & Normas

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Tipo de protección</b> | I    |
| <b>Tipo de protección</b> | IP44 |

#### EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

#### LOGISTICAL DATA

| Código del producto | Descripción del producto         | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen               | Peso bruto |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4058075033238       | ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG | Embalaje de envío<br>4             | 425 mm x 285 mm x 315 mm           | 38.15 dm <sup>3</sup> | 6879,00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

#### AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.