

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG

ENDURA STYLE SHIELD | Luminaires with modern design and light outlet up and down



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Exterior
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- 5 años de garantía
- Instalación fácil y rápida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tipo de protección: IP44
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Versiones redonda y cuadrada disponibles



DATOS TÉCNICOS


Datos eléctricos

Potencia nominal	10,50 W
Modo de funcionamiento	Mains voltage
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	410 lm
Eficacia luminosa	39 lm/W

Dimensiones y peso



Largo	60,0 mm
Ancho	240,0 mm
Alto	142,0 mm
Peso del producto	740,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminum
Housing color	Dark gray
Color del producto	Dark gray
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...40 °C
--------------------------------	-------------

Duración de vida

Duración	30000 h
-----------------	---------

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Wall

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Terminal

Certificados & Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP44
Normas	CE

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075031753	ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	Embalaje de envío 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	37.41 dm ³	6694,00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.