

Datos de pedido

6SL3202-0AE21-4SA0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V
Intensidad asignada	14,0 A
Pérdidas	0,085 kW

Datos mecánicos

Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	10,00 kg
Anchura	153,0 mm
Altura	270,0 mm
Profundidad	100,0 mm

Conexiones

Conexión de potencia Power Module

Tipo	cable
Sección de conector	6,00 mm ²

Conexión de potencia motor

Tipo	línea
Sección de conector	6,00 mm ²

Longitud de cable a motor, máx.

Apantallado	200 m
No apantallado	300 m

Conexión PE

Tipo	Varilla roscada M5
------	--------------------