

### Datos de pedido

6SL3202-0AE23-3SA0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V
Intensidad asignada	33,0 A
Pérdidas	0,151 kW

### Datos mecánicos

Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	23,00 kg
Anchura	189,0 mm
Altura	336,0 mm
Profundidad	140,0 mm

### Conexiones

#### Conexión de potencia Power Module

Tipo	cable
Sección de conector	10,00 mm <sup>2</sup>

#### Conexión de potencia motor

Tipo	línea
Sección de conector	6,00 mm <sup>2</sup>

#### Longitud de cable a motor, máx.

Apantallado	200 m
No apantallado	300 m

#### Conexión PE

Tipo	Varilla roscada M5
------	--------------------