



Figura similar

### Datos de pedido

6SL3202-0AE23-8CA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

Tensión asignada 380,00 ... 480,00 V

Intensidad asignada 39,00 A

Pérdidas 0,110 kW

### Datos mecánicos

Anchura 257,0 mm (10,12 in)

Altura 235,0 mm (9,25 in)

Profundidad 114,7 mm (4,52 in)

Grado de protección IP20 / UL open type

Peso neto 11,20 kg (24,69 lb)

### Conexiones

#### Conexión de potencia motor

Tipo bornes de tornillo

Sección de conector 16,00 mm<sup>2</sup>

#### Conexión PE

Tipo Varilla roscada M5