



Figura similar

### Datos de pedido

6SL3202-0AJ23-2CA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de item :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

Tensión asignada 380,00 ... 480,00 V

Intensidad asignada 32,00 A

Pérdidas 0,060 kW

### Datos mecánicos

Anchura 189,0 mm (7,44 in)

Altura 334,0 mm (13,15 in)

Profundidad 80,0 mm (3,15 in)

Grado de protección IP00

Peso neto 9,10 kg (20,06 lb)

### Conexiones

#### Conexión de potencia Power Module

Tipo cable

Sección de conector 1,50 mm<sup>2</sup>

Longitud 0,35 m

#### Conexión de potencia motor

Tipo bornes de tornillo

Sección de conector 6,00 mm<sup>2</sup>

#### Longitud de cable a motor, máx.

##### 3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Apantallado 150 m

No apantallado 225 m

##### 3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Apantallado 100 m

No apantallado 150 m

#### Conexión PE

Tipo Varilla roscada M5