

### Datos de pedido

6SL3203-0BE23-8BA0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de item :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

#### Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V

#### Salida

Intensidad asignada	49,4 A
---------------------	--------

### Datos mecánicos

#### Dimensiones

Anchura	140,0 mm
Altura	359,0 mm
Profundidad	95,0 mm
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	7,3 kg

### Conexiones

#### Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
Sección de conector	6,0 ... 16,0 mm <sup>2</sup>

#### Lado de carga

Tipo	conductor apantallado
Sección de conector	10,00 mm <sup>2</sup>
Longitud del cable	0,54 m

#### Conexión PE

Tipo	En la carcasa con varilla roscada M6
------	--------------------------------------