

### Datos de pedido

6SL3203-0BE27-5BA0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de item :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

#### Entrada

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Número de fases | 3 AC          |
| Tensión de red  | 380 ... 480 V |

#### Salida

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Intensidad asignada | 72,0 A |
|---------------------|--------|

### Datos mecánicos

#### Dimensiones

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Anchura             | 100,0 mm            |
| Altura              | 400,0 mm            |
| Profundidad         | 140,0 mm            |
| Grado de protección | IP20 / UL open type |
| Peso neto           | 7,6 kg              |

### Conexiones

#### Lado de la red

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Tipo                | borne de tornillo             |
| Sección de conector | 16,0 ... 50,0 mm <sup>2</sup> |

#### Lado de carga

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Tipo                | conductor apantallado |
| Sección de conector | 16,00 mm <sup>2</sup> |
| Longitud del cable  | 1,00 m                |

#### Conexión PE

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| Tipo | En la carcasa con varilla roscada M6 |
|------|--------------------------------------|