



Figura similar

Datos de pedido

6SL3203-0CD23-5AA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V

Salida

Intensidad asignada	33,0 A
---------------------	--------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	189,0 mm (7,4 in)
Altura	336,0 mm (13,2 in)
Profundidad	50,0 mm (2,0 in)
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	6,4 kg (14,1 lb)

Conexiones

Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
------	-------------------

Lado de carga

Tipo	línea
Sección de conector	2,50 mm ² (14 AWG)
Longitud del cable	0,49 m (1,61 ft)

Conexión PE

Tipo	Varilla roscada M5
------	--------------------

Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------