



Figura similar

### Datos de pedido

6SL3203-0CE21-8AA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

#### Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V

#### Salida

Intensidad asignada	22,3 A
---------------------	--------

### Datos mecánicos

#### Dimensiones

Anchura	125,0 mm (4,9 in)
Altura	145,0 mm (5,7 in)
Profundidad	91,0 mm (3,6 in)
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	3,0 kg (6,5 lb)

### Conexiones

#### Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
------	-------------------

#### Lado de carga

Tipo	bornes de tornillo
------	--------------------

Sección de conector	10,00 mm <sup>2</sup> (8 AWG)
---------------------	-------------------------------

#### Conexión PE

Tipo	M5 x 10, arandela, arandela grower
------	------------------------------------

### Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------