



Figura similar

Datos de pedido

6SL3203-0CE23-8AA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V

Salida

Intensidad asignada	47,0 A
---------------------	--------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	190,0 mm (7,5 in)
Altura	220,0 mm (8,7 in)
Profundidad	91,0 mm (3,6 in)
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	7,8 kg (17,2 lb)

Conexiones

Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
------	-------------------

Lado de carga

Tipo	bornes de tornillo
------	--------------------

Sección de conector	16,00 mm ² (6 AWG)
---------------------	-------------------------------

Conexión PE

Tipo	M5 x 10, arandela, arandela grower
------	------------------------------------

Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------