



Figura similar

### Datos de pedido

6SL3203-0CJ28-6AA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

#### Entrada

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Número de fases | 3 AC          |
| Tensión de red  | 380 ... 480 V |

#### Salida

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Intensidad asignada | 95,0 A |
|---------------------|--------|

### Datos mecánicos

#### Dimensiones

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Anchura             | 275,0 mm (10,8 in)  |
| Altura              | 577,0 mm (22,7 in)  |
| Profundidad         | 94,0 mm (3,7 in)    |
| Grado de protección | IP20 / UL open type |
| Peso neto           | 19,0 kg (41,9 lb)   |

### Conexiones

#### Lado de la red

|      |                   |
|------|-------------------|
| Tipo | borne de tornillo |
|------|-------------------|

#### Lado de carga

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Tipo                | línea                         |
| Sección de conector | 35,00 mm <sup>2</sup> (2 AWG) |
| Longitud del cable  | 0,70 m (2,30 ft)              |

#### Conexión PE

|      |             |
|------|-------------|
| Tipo | Tornillo M8 |
|------|-------------|

### Normas

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Conformidad con normas | cURus |
|------------------------|-------|