

SENTRON, base portafusibles



La versión

Nombre comercial del producto	SENTRON
Designación del producto	Portafusibles cilíndricos
Tipo de producto	para aplicaciones fotovoltaicas

Datos técnicos generales

Número de polos	2
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm

La tensión de alimentación

Corriente / con AC / valor asignado	30 A
Tensión de empleo	
• con DC / valor asignado	1 000 V
Grado de protección IP	IP20

Diseño Mecánico

Altura	85 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	65 mm
Peso neto	122 g

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F
F

General Product Approval

Declaration of Conformity

other



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7023-4>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7023-4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7023-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

