

SETRON, base portafusibles cilíndricos, 10x38 mm, 2 polos,
Entrada: 32 A, Un AC: 690 V, Señalizador LED



La versión

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nombre comercial del producto | SETRON |
| Designación del producto | Portafusibles cilíndricos |
| Tipo de producto | Señalizador LED |

Datos técnicos generales

| | |
|-----------------------------|------------|
| Número de polos | 2 |
| Tamaño del cartucho fusible | 10 x 38 mm |

La tensión de alimentación

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Corriente / con AC / valor asignado | 32 A |
| Tensión de empleo | |
| • con AC / valor asignado | 690 V |
| Grado de protección IP | IP20 |

Diseño Mecánico

| | |
|-------------|-------|
| Altura | 81 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Profundidad | 64 mm |
| Peso neto | 136 g |

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7024>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7024>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7024

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



I2Y1_00176

