

SETRON, base portafusibles cilíndricos, 10x38 mm, 1 P+N,  
Entrada: 32 A, Un AC: 690 V, Señalizador LED



### La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Portafusibles cilíndricos
Tipo de producto	Señalizador LED

### Datos técnicos generales

Número de polos	2
Número de polos / Observación	1P+N
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm

### La tensión de alimentación

Corriente / con AC / valor asignado	32 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	690 V
Grado de protección IP	IP20

### Diseño Mecánico

Altura	81 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	64 mm
Peso neto	75 g

## Certificados

### Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F  
F

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7054>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7054>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7054](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7054)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





