

SETRON, base portafusibles cilíndricos, 14x51 mm, 3 polos,  
Entrada: 50 A, Un AC: 690 V, Señalizador LED



### La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Portafusibles cilíndricos
Tipo de producto	Señalizador LED

### Datos técnicos generales

Número de polos	3
Tamaño del cartucho fusible	14 x 51 mm

### La tensión de alimentación

Corriente / con AC / valor asignado	50 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	690 V
Grado de protección IP	IP20

### Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	81 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	327 g

## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7132>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7132>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7132](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7132)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





