

SENTRON, base portafusibles cilíndricos, 14x51 mm, 3P+N,  
Entrada: 50 A, Un AC: 690 V



### La versión

Nombre comercial del producto	SENTRON
Designación del producto	Portafusibles cilíndricos

### Datos técnicos generales

Número de polos	4
Número de polos / Observación	3P+N
Tamaño del cartucho fusible	14 x 51 mm

### La tensión de alimentación

Corriente / con AC / valor asignado	50 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	690 V
Grado de protección IP	IP20

### Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	108 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	434 g

## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7161>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7161>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7161](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7161)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





