

SENTRON, base portafusibles cilíndricos, 22x58 mm, 3 polos,
Entrada: 100 A, Un AC: 690 V, Señalizador LED



La versión	
Nombre comercial del producto	SENTRON
Designación del producto	Portafusibles cilíndricos
Tipo de producto	Señalizador LED
Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Tamaño del cartucho fusible	22 x 58 mm
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	100 A
Tensión de empleo	690 V
• con AC / valor asignado	
Grado de protección IP	IP20
Diseño Mecánico	
Altura	117 mm
Anchura	108 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	495 g

Certificados

Designaciones de referencia

- | | |
|--------------------------|---|
| • según EN 61346-2 | F |
| • según IEC 81346-2:2009 | F |

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7232>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7232>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7232

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





