

SETRON, base portafusibles cilíndricos, 8x32 mm, 1 P+N, Entrada: 20 A, Un AC: 400 V, Señalizador LED



La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Portafusibles cilíndricos
Tipo de producto	Señalizador LED

Datos técnicos generales

Número de polos	2
Número de polos / Observación	1P+N
Tamaño del cartucho fusible	8x32 mm

La tensión de alimentación

Corriente / con AC / valor asignado	20 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	400 V
Grado de protección IP	IP20

Diseño Mecánico

Altura	81 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	64 mm
Peso neto	92 g

Certificados

Designaciones de referencia

- | | |
|--------------------------|---|
| • según EN 61346-2 | F |
| • según IEC 81346-2:2009 | F |

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7354>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7354>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7354

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





