

### Datos de pedido

6SE6400-3CC00-6AD3



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

#### Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	200 ... 480 V

#### Salida

Intensidad asignada	4,8 A
---------------------	-------

### Datos mecánicos

#### Dimensiones

Anchura	75,5 mm (3,0 in)
Altura	200,0 mm (7,9 in)
Profundidad	50,0 mm (2,0 in)
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	1,4 kg (3,1 lb)

### Conexiones

#### Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
Sección de conector	1,00 ... 2,50 mm <sup>2</sup> (18 ... 14 AWG)

#### Lado de carga

Tipo	Pigtail
Sección de conector	1,50 mm <sup>2</sup> (16 AWG)
Longitud del cable	0,37 m (1,21 ft)

#### Conexión PE

Tipo	Espárrago M5
------	--------------

### Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------