

Datos de pedido

6SE6400-3CC01-0AB3



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	1 AC
Tensión de red	200 ... 240 V

Salida

Intensidad asignada	8,1 A
---------------------	-------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	75,5 mm (3,0 in)
Altura	200,0 mm (7,9 in)
Profundidad	50,0 mm (2,0 in)
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	1,3 kg (2,9 lb)

Conexiones

Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
Sección de conector	1,00 ... 2,50 mm ² (18 ... 14 AWG)

Lado de carga

Tipo	Pigtail
Sección de conector	1,50 mm ² (16 AWG)
Longitud del cable	0,39 m (1,28 ft)

Conexión PE

Tipo	Espárrago M5
------	--------------

Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------