



Figura similar

Datos de pedido

6SE6400-3CC11-2FD0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 600 V

Salida

Intensidad asignada	151,0 A
---------------------	---------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	240,0 mm (9,4 in)
Altura	228,0 mm (9,0 in)
Profundidad	141,0 mm (5,5 in)
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	25,0 kg (55,1 lb)

Conexiones

Lado de la red

Tipo	Conexión plana para terminal de cable M10
------	---

Lado de carga

Tipo	Conexión plana para terminal de cable M10
------	---

Conexión PE

Tipo	Varilla roscada M8
------	--------------------

Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------