

Datos de pedido

6SE6400-3TC00-4AD2



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión asignada 380,00 ... 480,00 V

Intensidad asignada 4,00 A

Pérdidas 0,005 kW

Datos mecánicos

Anchura 75,5 mm (2,97 in)

Altura 200,0 mm (7,87 in)

Profundidad 110,0 mm (4,33 in)

Grado de protección IP20 / UL open type

Peso neto 1,90 kg (4,19 lb)

Conexiones

Conexión de potencia Power Module

Tipo Pigtail

Longitud 0,35 m

Conexión de potencia motor

Tipo bornes de tornillo

Sección de conector 2,50 mm²

Longitud de cable a motor, máx.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Apantallado 150 m

No apantallado 225 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Apantallado 100 m

No apantallado 150 m

Conexión PE

Tipo Espárrago M5