



Figura similar

Datos de pedido

6SE6400-3TC07-5ED0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión asignada 380,00 ... 480,00 V

Intensidad asignada 90,00 A

Pérdidas 0,277 kW

Datos mecánicos

Anchura 270,0 mm (10,63 in)

Altura 248,0 mm (9,76 in)

Profundidad 188,0 mm (7,40 in)

Grado de protección IP00

Peso neto 26,70 kg (58,86 lb)

Conexiones

Conexión de potencia Power Module

Tipo conexión plana para terminal de cable M6

Conexión de potencia motor

Tipo Conexión plana para terminal de cable M6

Longitud de cable a motor, máx.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

Conexión PE

Tipo Tornillo M6