



Figura similar

Datos de pedido

6SE6400-3TC14-5FD0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión asignada 380,00 ... 480,00 V

Intensidad asignada 178,00 A

Pérdidas 0,469 kW

Datos mecánicos

Anchura 357,0 mm (14,06 in)

Altura 321,0 mm (12,64 in)

Profundidad 221,0 mm (8,70 in)

Grado de protección IP00

Peso neto 56,80 kg (125,22 lb)

Conexiones

Conexión de potencia Power Module

Tipo conexión plana para terminal de cable M8

Conexión de potencia motor

Tipo Conexión plana para terminal de cable M8

Longitud de cable a motor, máx.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

Conexión PE

Tipo Tornillo M8