

Datos de pedido

6SE6400-3TD00-4AD0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V
Intensidad asignada	4,5 A

Datos mecánicos

Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	5,20 kg
Anchura	110,0 mm
Altura	300,0 mm
Profundidad	75,5 mm

Conexiones

Conexión de potencia Power Module

Tipo	Pigtail
------	---------

Conexión de potencia motor

Tipo	bornes de tornillo
------	--------------------

Sección de conector	2,50 mm ²
---------------------	----------------------

Longitud de cable a motor, máx.

Apantallado	200 m
-------------	-------

No apantallado	300 m
----------------	-------

Conexión PE

Tipo	Espárrago M5
------	--------------

Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------