



Figura similar

### Datos de pedido

6SE6400-4BC05-0AA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

Tensión circ. intermedio, máx.	DC 450,0 V
Potencia asignada Pdb	0,050 kW
Potencia asignada max.	1,00 kW

### Datos técnicos generales

Resistencia	180 Ω
-------------	-------

### Datos mecánicos

Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	1,00 kg (2,20 lb)
Anchura	72,0 mm (2,83 in)
Altura	230,0 mm (9,06 in)
Profundidad	43,5 mm (1,71 in)

### Conexiones

#### Conexión de potencia

Tipo	pigtail
Longitud	0,55 m

#### Conexión PE

Tipo	pigtail
Tipo en la caja	espárrago M4

### Termostato

Tipo	Contacto NC
Sección de conector	2,50 mm <sup>2</sup>