

contactor auxiliar, 82E, DIN EN 50011, 8 NA + 2 NC, bornes de tornillo, mando por DC, DC 48V



Designación del producto	Contactor auxiliar
Denominación del tipo de producto	3TH4
Tamaño del contactor	0
Grado de protección IP frontal	IP20
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Designaciones de referencia según EN 61346-2	K
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	DC
Tensión de alimentación del circuito de mando con DC	
<ul style="list-style-type: none"> valor asignado 	48 V
Número de contactos NC para contactos auxiliares	2
<ul style="list-style-type: none"> conmutación retardada 	0
<ul style="list-style-type: none"> contacto retardado 	0
<ul style="list-style-type: none"> conmutación solapada 	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	8
<ul style="list-style-type: none"> conmutación retardada 	0

<ul style="list-style-type: none"> • contacto en avance 	0
<ul style="list-style-type: none"> • conmutación solapada 	0
Número de contactos conmutados para contactos auxiliares	0
Números característicos y letras identificadoras para contactos	82 E
Intensidad de empleo con AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> • con 230 V valor asignado 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> • con 400 V valor asignado 	6 A
Tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
Altura	78 mm
Anchura	55 mm
Profundidad	135 mm
Tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por tornillo
Valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	1 000 000; con 0,3 x Ie
Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 y
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica	a prueba de contacto involuntario con los dedos

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3TH4382-0BW4>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4382-0BW4>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3TH4382-0BW4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4382-0BW4&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I^t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4382-0BW4/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4382-0BW4&objecttype=14&gridview=view1>



Última modificación:

13/09/2019