

ALPHA 630, armario de pie, con pared lateral abierta, IP55, Clase de protección 1, Al: 1950 mm, An: 800 mm, P: 250 mm, RAL 7035



### La versión

Nombre comercial del producto	ALPHA 630
Designación del producto	armario de pie
Tipo de producto	con pared lateral abierta
Acabado de la superficie	con recubrimiento de polvo

### Clase de protección

Grado de protección IP	IP55
Aptitud para interacción / protección contra rayos	Sí
Aptitud para uso / para uso al exterior	No

### Apariencia

Código de color RAL	RAL 7035
Componente del producto	
• entrada de cable	Sí
• placa de montaje	No
Ampliación del producto / opcional / Montaje contiguo	Sí

### Diseño Mecánico

Altura	1 950 mm
Anchura	800 mm

Profundidad	250 mm
Profundidad de montaje	250 mm
Peso neto	46,5 kg
Material / de la caja	Acero

## Certificados

### Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

U

UC

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

VDE

EG-Konf.

## other

[Miscellaneous](#)

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8GK1323-8KP33>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8GK1323-8KP33>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KP33](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KP33)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



