

Contactor auxiliar, 22E, EN 50011, 2 NA + 2 NC, fijación por abroche  
mando por DC con diodo (Schindler) 21,5 V DC !!! Producto a  
extinguir El sucesor es SIRIUS 3RH21



Figura similar

Designación del producto	Contactor auxiliar
Denominación del tipo de producto	3TH2
Tamaño del contactor	0
Grado de protección IP frontal	IP20
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Designaciones de referencia según EN 61346-2	K
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	DC
Tensión de alimentación del circuito de mando con DC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>valor asignado</li> </ul>	21,5 V
Tipo de limitador de sobretensión	con diodo
Número de contactos NC para contactos auxiliares	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>conmutación retardada</li> <li>contacto retardado</li> </ul>	0 0

• conmutación solapada	0
<b>Número de contactos NA para contactos auxiliares</b>	2
• conmutación retardada	0
• contacto en avance	0
• conmutación solapada	0
Número de contactos conmutados para contactos auxiliares	0
<b>Números característicos y letras identificadoras para contactos</b>	22 E
<b>Intensidad de empleo con AC-15</b>	
• con 230 V valor asignado	4 A
• con 400 V valor asignado	3 A
<b>Tipo de fijación</b>	fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
<b>Altura</b>	48 mm
<b>Anchura</b>	45 mm
<b>Profundidad</b>	68 mm
Tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por tornillo
Valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	400 000; con 0,3 x le
<b>Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508</b>	20 y
<b>Protección de contacto directo contra descarga eléctrica</b>	a prueba de contacto involuntario con los dedos

#### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3TH2022-0GU4>

**Generador CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-0GU4>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3TH2022-0GU4>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH2022-0GU4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-0GU4&lang=en)

**Curva característica: Comportamiento en disparo, I<sup>t</sup>, Corriente de corte limitada**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-0GU4/char>

**Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-0GU4&objecttype=14&gridview=view1>

Última modificación:

13/09/2019