

Contactor auxiliar, 22E, EN 50011, 2 NA + 2 NC terminales planos mando por AC 120 V AC 60 Hz/110 V AC 50 Hz !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RH21



Figura similar

Designación del producto	Contactor auxiliar
Denominación del tipo de producto	3TH2
Tamaño del contactor	0
Grado de protección IP frontal	IP00
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Designaciones de referencia según EN 61346-2	K
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC
Tensión de alimentación del circuito de mando con AC	
<ul style="list-style-type: none"> • con 50 Hz valor asignado • con 60 Hz valor asignado 	110 V 120 V
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 valor asignado • 2 valor asignado 	50 Hz 60 Hz

Número de contactos NC para contactos auxiliares	2
• conmutación retardada	0
• contacto retardado	0
• conmutación solapada	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	2
• conmutación retardada	0
• contacto en avance	0
• conmutación solapada	0
Número de contactos conmutados para contactos auxiliares	0
Números característicos y letras identificadoras para contactos	22 E
Intensidad de empleo con AC-15	
• con 230 V valor asignado	4 A
• con 400 V valor asignado	3 A
Tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
Altura	48 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	64,5 mm
Tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando	conector plano de 2x 2,8 mm
Valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	400 000; con 0,3 x le
Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 y
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica	a prueba de contacto involuntario con los dedos

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3TH2022-1AK6>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-1AK6>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3TH2022-1AK6>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-1AK6&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I^t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-1AK6/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-1AK6&objectype=14&gridview=view1>

Última modificación:

13/09/2019