





Relé enchufable, 3 conmutados sin LED, AC 115 V, 10 A 38 mm de ancho, Serie MT



Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Relé enchufable
Denominación del tipo de producto	LZX
Datos técnicos generales	
Tensión de desexcitación porcentual referida a la tensión de entrada	30 %
Resistencia a choques	
• según IEC 60068-2-27	10g / 11 ms
Comportamiento de conmutación	monoestable
Tipo de función de maniobra	conmutador
Tipo de función de maniobra con apertura positiva	No
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• típico	20 000 000
Corriente térmica	10 A
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Designaciones de referencia según EN 61346-2	K

Circuito de control/ Control por entrada	
Tensión de alimentación del circuito de mando con AC	
• con 50 Hz valor asignado	115 V
• con 60 Hz valor asignado	115 V
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando	
• 1 valor asignado	50 Hz
• 2 valor asignado	60 Hz
Frecuencia de la tensión de alimentación para circuito auxiliar y circuito de mando valor asignado	50 ... 60 Hz
Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 50 Hz	
• Valor inicial	0,9
• valor final	1,1
Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 60 Hz	
• Valor inicial	0,9
• valor final	1,1
Tipo de bobina de relé	con polaridad
Componente del producto zócalo enchufable	No
Circuito de corriente secundario	
Tipo de contacto	Contacto conmutado
Material de los contactos	AgNi 90/10
Número de contactos NC para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	0
Número de contactos conmutados	
• para contactos auxiliares	3
Circuito de corriente principal	
Tipo de corriente	AC
Conexiones/ Bornes	
Función del producto	
• borne desmontable	No
Instalación/ fijación/ dimensiones	
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Tipo de fijación	fijación en zócalo
Altura	36,5 mm
Anchura	35,5 mm
Profundidad	69 mm
Certificados/ Homologaciones	

General Product Approval		Declaration of Conformity		other	
				Miscellaneous	Confirmation
UL	VDE		EG-Konf.		

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=LZX:MT326115>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT326115>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZX:MT326115>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT326115&lang=en

Última modificación:

13/09/2019