

cartucho de fusibles NH, NH2, Entrada: 400 A, gG, Un AC: 400 V, indicador combinado, aislados orejetas



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible NH
Tipo de producto	con cuchillas de contacto
Tipo de indicador de fusión	Centro identificador de aviso
Tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
Tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH2
Clase de servicio del cartucho fusible	gG
interruptor automático / tipo básico	3NA6
Tipo de montaje	orejetas aisladas
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	400 A
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	400 V
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados

## Capacidad de conmutación

Poder de corte, corriente

- según IEC 60947-2 / valor asignado 120 kA

## Disipación

Pérdidas [W] 29 W

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo 29 W

## Electricidad

corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C 380 A

## Diseño Mecánico

Anchura

- de la caja 57,8 mm

Posición de montaje discrecional, preferentemente vertical

Peso neto 655 g

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -5 ... +40 °C

- durante el almacenamiento Humedad relativa 90% a 20°C

Categoría medioambiental -20 a +50 con 95% de humedad relativa

## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2 F
- según IEC 81346-2:2009 F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



VDE

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA6260-4>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA6260-4>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6260-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6260-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



I2Y1\_00213

1

-F1



2