

SITOR cartucho fusible cilíndrico, 22x127 mm, 20 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V



### La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico SITOR

### Datos técnicos generales

Clase de servicio del cartucho fusible	gS
Tamaño del cartucho fusible	22x127 mm
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	20 A
Tensión de alimentación / con DC	1 000 V
Tensión de empleo / valor asignado	1 500 V

### Circuito principal

Intensidad de empleo / valor nominal	20 A
--------------------------------------	------

### Detalles del producto

Componente del producto / percutor	No
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	96 g

### Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

**General Product Approval**

[Miscellaneous](#)

Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC2320-0MK>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC2320-0MK>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2320-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2320-0MK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



