



Figura similar

Datos de pedido

6SE6400-4BD16-5CA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión circ. intermedio, máx. DC 900,0 V

Potencia asignada Pdb 0,650 kW

Potencia asignada max. 13,00 kW

Datos técnicos generales

Resistencia 56 Ω

Datos mecánicos

Grado de protección IP20 / UL open type

Peso neto 3,80 kg (8,38 lb)

Anchura 185,0 mm (7,28 in)

Altura 285,0 mm (11,22 in)

Profundidad 150,0 mm (5,91 in)

Conexiones

Conexión de potencia

Tipo pigtail

Longitud 0,91 m

Conexión PE

Tipo pigtail

Tipo en la caja espárrago M5

Termostato

Tipo Contacto NC

Sección de conector 2,50 mm²