



Figura similar

Datos de pedido

6SE6400-4BD21-2DA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión circ. intermedio, máx. DC 900,0 V

Potencia asignada Pdb 1,200 kW

Potencia asignada max. 24,00 kW

Datos técnicos generales

Resistencia 27 Ω

Datos mecánicos

Grado de protección IP20 / UL open type

Peso neto 7,40 kg (16,31 lb)

Anchura 270,0 mm (10,63 in)

Altura 515,0 mm (20,28 in)

Profundidad 175,0 mm (6,89 in)

Conexiones

Conexión de potencia

Tipo Varilla roscada M6

Sección de conector 6,00 mm²

Conexión PE

Tipo Varilla roscada M6

Tipo en la caja Varilla roscada M6

Termostato

Tipo Contacto NC

Sección de conector 2,50 mm²