



Figura similar

Datos de pedido

6SE6400-4BD22-2EA1

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión circ. intermedio, máx. DC 900,0 V

Potencia asignada Pdb 2,200 kW

Potencia asignada max. 44,00 kW

Datos técnicos generales

Resistencia 15 Ω

Datos mecánicos

Grado de protección IP20 / UL open type

Peso neto 11,00 kg (24,25 lb)

Anchura 326,0 mm (12,83 in)

Altura 301,0 mm (11,85 in)

Profundidad 484,0 mm (19,06 in)

Conexiones

Conexión de potencia

Tipo Varilla roscada M6

Sección de conector 16,00 mm²

Conexión PE

Tipo Varilla roscada M6

Tipo en la caja Varilla roscada M6

Termostato

Tipo Contacto NC

Sección de conector 2,50 mm²