



Figura similar

### Datos de pedido

6SE6400-3TC15-4FD0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

### Datos asignados

Tensión asignada 200,00 ... 480,00 V

Intensidad asignada 178,00 A

Pérdidas 0,245 kW

### Datos mecánicos

Anchura 270,0 mm (10,63 in)

Altura 248,0 mm (9,76 in)

Profundidad 188,0 mm (7,40 in)

Grado de protección IP00

Peso neto 24,00 kg (52,91 lb)

### Conexiones

#### Conexión de potencia Power Module

Tipo conexión plana para terminal de cable M8

#### Conexión de potencia motor

Tipo Conexión plana para terminal de cable M8

#### Longitud de cable a motor, máx.

##### 3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

##### 3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

#### Conexión PE

Tipo Tornillo M6