

SETRON, base portafusibles cilíndricos, 10x38 mm, 3 polos,  
Entrada: 30 A, Un AC: 600 V, versión plana



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Portafusibles cilíndricos
Tipo de producto	Versión plana
Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	30 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	600 V
Grado de protección IP	IP20
Diseño Mecánico	
Altura	76 mm
Anchura	60,5 mm
Profundidad	26 mm
Peso neto	103 g

## Certificados

### Designaciones de referencia

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • según EN 61346-2       | F |
| • según IEC 81346-2:2009 | F |

## General Product Approval



CSA



UR

[Miscellaneous](#)

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1038-3>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1038-3>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC1038-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1038-3)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



