

SETRON, base portafusibles cilíndricos, 22x58 mm, 3 polos,  
Entrada: 100 A, Un AC: 690 V



### La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Portafusibles cilíndricos

### Datos técnicos generales

Número de polos	3
Tamaño del cartucho fusible	22 x 58 mm

### La tensión de alimentación

Corriente / con AC / valor asignado	100 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	690 V
Grado de protección IP	IP20

### Diseño Mecánico

Altura	117 mm
Anchura	108 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	503 g

### Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F  
F

Declaration of Conformity

Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7231>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7231>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7231](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7231)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





