

SITOR cartucho fusible cilíndrico, 22x127 mm, 40 A, gR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico SITOR
Datos técnicos generales	
Clase de servicio del cartucho fusible	gR
Tamaño del cartucho fusible	22x127 mm
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	40 A
Tensión de alimentación / con DC	1 000 V
Tensión de empleo / valor asignado	1 500 V
Circuito principal	
Intensidad de empleo / valor nominal	40 A
Detalles del producto	
Componente del producto / percutor	No
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	96 g
Certificados	

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC2340-0MK>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC2340-0MK>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2340-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



