

Cartucho de fusibles SITOR, con lengüetas para atornillar, Entrada: 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, sin indicador



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible SITOR
Tipo de producto	con lengüetas para atornillar
Tipo de indicador de fusión	sin indicador de fusión
Tipo de contacto	con lengüetas para atornillar, plateado
Tipo de cartucho fusible	SITOR, diseño BS
Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	Otros (BS)
Clase de servicio del cartucho fusible	aR
La tensión de alimentación	
Tipo de corriente	AC/DC
Corriente / con AC / valor asignado	100 A
Tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC / valor asignado</li> <li>• con DC</li> </ul>	<p>690 V</p> <p>440 V</p>
Detalles del producto	
Descripción del producto	sin intercambiabilidad

## Diseño Mecánico

Posición de montaje discrecional, preferentemente vertical

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -20 ... +50 °C

Categoría medioambiental -20 a +50 con 95% de humedad relativa

## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC2600-0MK>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC2600-0MK>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2600-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2600-0MK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Měří												
	ØC	A	D	E	F	H	K	L	M	N	R	s	
3NC18-0MK	18	19	22,2	71,5	9	12	9	88	12	7	14	1,6	
3NC24-0MK	26	29	31,5	75,8	13	19	14	120	15	9,3	19,7	2	