

cartucho de fusibles NH, NH1, Entrada: 250 A, aM, Un AC: 690 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible NH
Tipo de producto	con cuchillas de contacto
Tipo de indicador de fusión	Indicador frontal
Tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
Tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH1
interruptor automático / tipo básico	3ND
Tipo de montaje	orejetas conductoras
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	250 A
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	690 V
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación	

Poder de corte, corriente	
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 60947-2 / valor asignado 	120 kA

Disipación

Pérdidas [W]	18 W
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	18 W

Electricidad

corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	237,5 A
--	---------

Diseño Mecánico

Anchura	
<ul style="list-style-type: none"> de la caja 	47,2 mm
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	409 g

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> durante el almacenamiento 	Humedad relativa 90% a 20°C
Categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa

Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> según EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 81346-2:2009 	F

Declaration of Conformity	Test Certificates
----------------------------------	--------------------------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3ND2144>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3ND2144>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2144

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

