



Figura similar

Datos de pedido

6SL3202-0AE18-8CA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión asignada 380,00 ... 480,00 V

Intensidad asignada 9,00 A

Pérdidas 0,080 kW

Datos mecánicos

Anchura 207,0 mm (8,15 in)

Altura 180,0 mm (7,09 in)

Profundidad 72,5 mm (2,85 in)

Grado de protección IP20 / UL open type

Peso neto 3,90 kg (8,60 lb)

Conexiones

Conexión de potencia motor

Tipo bornes de tornillo

Sección de conector 4,00 mm²

Conexión PE

Tipo Varilla roscada M4