



Figura similar

Datos de pedido

6SL3203-0CD21-4AA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V

Salida

Intensidad asignada	11,6 A
---------------------	--------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	153,0 mm (6,0 in)
Altura	270,0 mm (10,6 in)
Profundidad	70,0 mm (2,8 in)
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	3,4 kg (7,5 lb)

Conexiones

Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
------	-------------------

Lado de carga

Tipo	línea
Sección de conector	1,50 mm ² (16 AWG)
Longitud del cable	0,46 m (1,51 ft)

Conexión PE

Tipo	Varilla roscada M5
------	--------------------

Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------